

**Narzynki, G: G3/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142050 G3/4
GTIN	4045197084620
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 26,44 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 16 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	14
wysokość	16 mm
Ø gwintu	26,44 mm
Ø zewnętrzna	55 mm

wielkość gwintu	G3/4
kierunek skrawania	prawe
Klasa tolerancji	A
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 24231
Rodzaj produktu	Narzynki

Aksesoria

Zestaw narzędzi do gwintów rurowych, w walizce z tworzywa sztucznego do gwintów rurowych walcowych G1/8-1

145905 G1/8-1