

Garant**Rozwiertaki VHM do uszkodzonych gwintowników, chwyt walcowy z 6-kątem, TiAlN, do gwintowników: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149830 M3
GTIN	4045197326904
Klasa artykułu	11L

Opis**Wykonanie:**

Stabilny chwyt walcowy z sześciokątem do mocowania
w uchwycie wiertarskim i ostrze samoczynnie centrujące się.

Zastosowanie:

Do **rozwiercania złamanych gwintowników**. Konieczne **stabilne zamocowanie**.

wskazówka:

v_c do materiału o < 67 HRC 10-28 m/min.

Używać okularów ochronnych.

norma: Norma zakładowa

Długość rowków wiórowych L_c : 10 mm

długość całkowita L: 38 mm

\varnothing chwytu D_s : 3 mm

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h6
do gwintowników	M3
\varnothing chwytu D_s	3 mm
długość całkowita L	38 mm
Długość rowków wiórowych L_c	10 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM

norma	Norma zakładowa
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Rozwiertak do gwintów