

Garant**Rozwiertaki VHM do uszkodzonych gwintowników, chwyt walcowy z 6-kątem, TiAlN, do gwintowników: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149830 M6
GTIN	4045197326935
Klasa artykułu	11L

Opis**Wykonanie:**

Stabilny chwyt walcowy z sześciokątem do mocowania
w uchwycie wiertarskim i ostrze samoczynnie centrujące się.

Zastosowanie:

Do **rozwiercania złamanych gwintowników**. Konieczne **stabilne zamocowanie**.

wskazówka:

v_c do materiału o < 67 HRC 10-28 m/min.

Używać okularów ochronnych.

norma: Norma zakładowa

Długość rowków wiórowych L_c : 23 mm

długość całkowita L: 50 mm

\varnothing chwytu D_s : 6 mm

Opis techniczny

do gwintowników	M6
tolerancje chwytu	h6
\varnothing chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	50 mm
Długość rowków wiórowych L_c	23 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM

norma	Norma zakładowa
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Rozwiertak do gwintów

Akcesoria

Gwintowniki i wykrętaki VHM, zestaw w kasecie Liczba rozwiertaków 5	149831 5
---	----------