

Garant**Pogłębiacze stożkowe jednoostrzowe 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150050 8
GTIN	4045197085290
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Pogłębiacz ze stożkiem zaszlifowanym promieniowo i osiowo. Dzięki temu okrawanie i pogłębianie odbywa się bez drgań. Zapewnia to wysoką jakość powierzchni przy pogłębianiu. Duże rowki wiórowe bardzo dobrze odprowadzają wióry. Łatwe ostrzenie płaskiej powierzchni natarcia.

chwyt: chwyt walcowy h9

Liczba ostrzy Z: 1

Liczba ostrzy Z: 1

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	8 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	50 mm
Liczba ostrzy Z	1
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS

chwyt	chwyt walcowy h9
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy