



## Pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	150175 8
GTIN	4045197085733
Klasa artykułu	12M

### Opis

#### Wykonanie:

**Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami**, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

pogłębiacze stożkowe w korzystnej cenie.

#### Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez korbów.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047: M4

posuw f w stali < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,09 mm/obr,

### Opis techniczny

posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/obr,
tolerancje chwytu	h9
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2 mm
Ø zewnętrzna	8 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	50 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

## Akcesoria

Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150175, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 17	150320 17
Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150175, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 6	150320 6
Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150175, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 7	150320 7