

HWPickardt®

Znaczniki tarczowe 0-9, wysokość pisma: 2 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085465 2
GTIN	4250191110040
Klasa artykułu	08P

Opis**Wykonanie:**

Wysoka jakość dzięki metodzie grawerowania CNC i ulepszaniu cieplnemu główek. Łatwe w użyciu dzięki wygrawerowanym oznaczeniom powierzchni roboczych, wykonanym metodą obróbki elektroiskrowej. Grubość tarczy = wysokość czcionki + 3 mm.

Zastosowanie:

Praktyczne rozwiązanie do znakowania różnymi symbolami detali z materiałów o

wytrzymałości do 1200 N/mm².

wskazówka:

Znaczniki literowe tarczowe (3 tarcze) albo ze znakami specjalnymi są dostarczane na zamówienie.

Ø otworu: 10 mm

Ø zewnętrzna znaczników tarczowych: 78 mm

Opis techniczny

wysokość pisma	2 mm
Ø otworu	10 mm
Ø zewnętrzna znaczników tarczowych	78 mm

maksymalna wytrzymałość materiału powierzchni
wybijającej

1200 N/mm²