

Garant

Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, bardzo długie, 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 10,4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	150372 10,4
GTIN	4045197086174
Klasa artykułu	11M

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN 335-C z **bardzo długim chwytem walcowym**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2,5 mm

długość całkowita L: 157 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991: M5

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

Ø wiercenia wstępnego	2,5 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991	M5
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,12 mm/obr,
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2,5 mm
Ø zewnętrzna	10,4 mm
tolerancje chwytu	h9
Ø chwytu D _s	6 mm

