

**Garant**

**Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150150, w kasecie, 90°, bez powłoki, liczba pogłębiaczy: 7**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150310 7
GTIN	4045197086037
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

Zestawy pogłębiaczy stożkowych **w kasecie**.

Praktyczne przy pracach montażowych i w warsztacie.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

**Zastosowanie:**

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez korbów.

**Zawartość:**

po 1 pogłębiaczu: wielk. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

chwyt: chwyt walcowy z h9

Liczba ostrzy Z: 3

**Opis techniczny**

liczba pogłębiaczy	7
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy