



Zamki precyzyjne z wkładką cylindryczną różne wkładki, Ø korpusu: 40 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 085850 40 |
| GTIN | 4003482034408 |
| Klasa artykułu | 08P |

Opis

Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny, precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy, kabłąk stalowy hartowany, chromowany i podwójnie blokowany.

w dostawie::

kłódka z 2 kluczami.

Ø kabłąka: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Układ logiczny bezpieczeństwa | różne wkładki |
| Materiał kabłąka | stal, chromowana |
| z zasłoniętą dziurką klucza | nie |
| liczba wkrętaków | 2 |
| do wkładek wtykanych | nie |
| Ø korpusu | 40 mm |
| kabłąk podwójnie ryglowany | tak |

| | |
|---|---|
| możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza | nie |
| zamek | precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy |
| Ø kabłąka | 6 mm |
| kabłąk hartowany | tak |
| Z indywidualnie nastawianą kombinacją liczb | nie |
| Materiał obudowy | mosiężne |
| możliwość stosowania zamków systemowych | nie |