

**Garant**

**Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150378, w kasecie, 90°, bez powłoki, liczba pogłębiaczy: 17**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150381 17
GTIN	4045197086457
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

Zestawy pogłębiaczy stożkowych **w kasecie**.

Praktyczne przy pracach montażowych i w warsztacie.

**Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami**, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

**Zawartość:**

po 1 pogłębiaczu stożkowym precyzyjnym: Wielk. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

chwyt: chwyt walcowy z h9

Liczba ostrzy Z: 3

**Opis techniczny**

liczba pogłębiaczy	17
Liczba ostrzy Z	3

powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy