

Garant**Pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 6 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	150382 6
GTIN	4045197086464
Klasa artykułu	11M

Opis

Wykonanie:

Wykonanie zbliżone do DIN 335-C. Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Do bezwibracyjnego pogłębiania i okrawania. Ø 6 i 8 - w całości z węglików spiekanych, od Ø 10 głowica z węglików spiekanych, lutowana na chwycie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 5 mm

do pogłębiania stożkowego wg DIN 74 AF: M3

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
tolerancje chwytu	h9
Ø zewnętrzna	6 mm
do pogłębiania stożkowego wg DIN 74 AF	M3
Ø wiercenia wstępного	2 mm
Ø chwytu D _s	5 mm

długość całkowita L	40 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy