

Garant**Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150379, w kasecie, 90°, TiCN, liczba pogłębiaczy: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150385 7
GTIN	4045197445827
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Zestawy pogłębiaczy stożkowych **w kasecie**.

Praktyczne przy pracach montażowych i w warsztacie.

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu stożkowym precyzyjnym: wielk. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

wskazówka:

Dostawa w kasecie 150370 **rozm. 6**.

chwyt: chwyt walcowy z h9

Liczba ostrzy Z: 3

Opis techniczny

liczba pogłębiaczy	7
--------------------	---

Liczba ostrzy Z	3
powłoka	TiCN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy