

Garant**Brzeszczoty do pił mech., HSS, dł. L / liczba zębów na cal: 300/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	171000 300/8
GTIN	4045197439055
Klasa artykułu	11R

Opis**Wykonanie:**

GARANT - brzeszczot z szybko tnącej stali molibdenowej **HSS (DMo5)**. Dzięki stałej i wysokiej twardości oraz bardzo dużej ciągliwości osiągana jest **wysoka wydajność cięcia**, tzn. krótki czas cięcia przy dużej trwałości brzeszczotu.

uzębienie: normalna

szerokość: 25 mm

Grubość: 1,6 mm

Ø otworu mocującego: 8,5 mm

Opis techniczny

długość L	300 mm
Grubość	1,6 mm
szerokość	25 mm
liczba zębów na cal	8
Ø otworu mocującego	8,5 mm
uzębienie	normalna
Materiał ostrza	HSS
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły maszynowej

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
--	--------------------	----------------------	----------------

aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo
maksymalnie na mokro	nadaje się