



Zamki precyzyjne z wkładką cylindryczną różne wkładki, Ø korpusu: 40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085855 40
GTIN	4003482003800
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny, precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy, kabłąk stalowy hartowany, chromowany i podwójnie blokowany.

Seria 217 Karat niedostępna w wersjach specjalnych.

Funkcja:

Różne wkładki oznaczają, że kluczem można otwierać i zamykać tylko **jeden** zamek lub cylinder i że jest on wykonywany jednorazowo.

w dostawie::

klódka z 6 kluczami.

Opis techniczny

możliwość stosowania zamków systemowych	nie
Ø kabłąka	6 mm
kabłąk hartowany	tak
zamek	precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy
Materiał kabłąka	stal, chromowana
Materiał obudowy	mosiężne

kałłek podwójnie ryglowany	tak
Ø korpusu	40 mm
liczba wkrętaków	6
Liczba zamków	1
Zamykanie	różne wkładki
Seria	217 Karat
Rodzaj produktu	Kłódka