

TRICOFLEX

Wąż PCW z osnową, niebieskie, Soft, Długość 50 m, Ø wewnętrzna węża: 9 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080036 9
GTIN	3506111047325
Klasa artykułu	08A

Opis**Wykonanie:**

Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od -15°C do 60°C.

Super Nobelair Soft, **bardzo elastyczny dzięki zastosowaniu technologii Full-Soft**, również w niskich temperaturach. Do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Ciśnienie robocze 15 bar.

Ø zewnętrzna węża: 15 mm

Opis techniczny

materiał	wąż PCW, trójwarstwowy, wzmocniony włóknami poliestrowymi
zakres temperatur	-15 - 60 °C
kolor	niebieski
Ø zewnętrzna węża	15 mm
Ø wewnętrzna węża	9 mm
długość węża	50 m
maks. ciśnienie robocze	15 bar

Atrybut nazwy produktu

Długość 50 m