

**Garant****Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, HSS, dł. L / liczba zębów na cal: 300/6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	171150 300/6
GTIN	4045197095107
Klasa artykułu	11R

**Opis****Wykonanie:**

**GARANT** – brzeszczot z szybko tnącej stali molibdenowej **HSS (DMo5)**. Dzięki stałej i wysokiej twardości oraz bardzo dużej ciągliwości osiągnięta jest **wysoka wydajność cięcia**, tzn. krótki czas cięcia przy dużej trwałości brzeszczotu. Precyzyjne rozwarście zębów gwarantuje proste cięcie.

**wskazówka:**

<B>przeznaczone do pił Kasto</B> (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią). <BR/><B>Ważne:</B> należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkowania.

uzębienie: normalna

szerokość: 32 mm

Grubość: 2 mm

Ø otworu mocującego: 8,5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu mocującego	8,5 mm
liczba zębów na cal	6
długość L	300 mm
Grubość	2 mm
szerokość	32 mm
uzębienie	normalna
Materiał ostrza	HSS
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły maszynowej

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		