

Garant

Pogłębiacze płaskie wg DIN, do otworów przelotowych, bez powłoki, Ø pogłębiacza × Ø czopu: 18X11 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156120 18X11
GTIN	4045197087829
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Rowki śrubowe. Ø czopu jest dopasowana do następujących zastosowań:

f – do otworów przelotowych, jakość **dokładna** wg DIN ISO 273.

m – do otworów przelotowych, jakość **średnia** wg DIN ISO 273.

Zastosowanie:

do pogłębień pod łby śrub z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912,
6912, 7984 i walcowe łby śrub z rowkiem wg ISO 1207 (DIN 84).

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chwyt: MK 2-3

Liczba ostrzy Z: 3

pod śruby: M10

dla stopnia jakości otworu: m

długość całkowita L: 150 mm

chwyt stożkowy: 2

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,14 mm/obr,

Opis techniczny

pod śruby	M10
Ø czopu	11 mm
Ø pogłębiacza	18 mm
Ø wiercenia wstępnego	11 mm
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,14 mm/obr,

dla stopnia jakości otworu	m
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	150 mm
chwyt stożkowy	2
Wysokość stopni L ₁ 1. stopnia ze sfazowaniem	25 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	Norma zakładowa
chwyt	MK 2-3
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski