

**Garant****Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, HSS, dł. L / liczba zębów na cal: 300/10****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 171150 300/10 |
| GTIN             | 4045197095121 |
| Klasa artykułu   | 11R           |

**Opis****Wykonanie:**

**GARANT** – brzeszczot z szybko tnącej stali molibdenowej **HSS (DMo5)**. Dzięki stałej i wysokiej twardości oraz bardzo dużej ciągliwości osiągnana jest **wysoka wydajność cięcia**, tzn. krótki czas cięcia przy dużej trwałości brzeszczotu. Precyzyjne rozwarście zębów gwarantuje proste cięcie.

**wskazówka:**

<B>przeznaczone do pił Kasto</B> (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią). <BR/><B>Ważne:</B> należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkowania.

uzębienie: normalna

szerokość: 32 mm

Grubość: 2 mm

Ø otworu mocującego: 8,5 mm

**Opis techniczny**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| szerokość           | 32 mm                      |
| Grubość             | 2 mm                       |
| liczba zębów na cal | 10                         |
| długość L           | 300 mm                     |
| Ø otworu mocującego | 8,5 mm                     |
| uzębienie           | normalna                   |
| Materiał ostrza     | HSS                        |
| Rodzaj produktu     | Brzeszczot piły maszynowej |

**Dane użytkownika**

|                                | <b>przydatność</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>kod ISO</b> |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się warunkowo |                      |                |
| Al > 10% Si:                   | nadaje się warunkowo |                      |                |
| Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>   | nadaje się           |                      |                |
| Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>   | nadaje się           |                      |                |
| Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>   | nadaje się warunkowo |                      |                |
| maksymalnie na mokro           | nadaje się           |                      |                |