

**Okrawacze ręczne 90°, Ø zewnętrzna: 16,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150400 16,5
GTIN	4045197087089
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Trójstrzowy pogłębiacz stożkowy z poręcznym uchwytem z tworzywa sztucznego. Chwyty dobrze leżący w dłoni, z polipropylenu szczególnie odpornego na obciążenia dynamiczne. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.

wskazówka:

Do dokładnego okrawania i pogłębiania otworów, zwłaszcza do prac montażowych.

Inne okrawacze ręczne - zob. grupa 83.

Materiał ostrza

 : HSS

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 3,2 mm

długość całkowita: 138 mm

długość uchwytu: 105 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	16,5 mm
długość całkowita	138 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	3,2 mm
długość uchwytu	105 mm
Liczba ostrzy Z	3
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni

Materiał ostrza 	HSS
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Akcesoria

Zestaw okrawaczy ręcznych 90°	150405
-------------------------------	--------