

Garant
Pogłębiacze miniaturowe do otworów przelotowych 90°, bez powłoki, Ø pogłębiacza × Ø czopu: 10X5,3 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 155600 10X5,3 |
| GTIN | 4045197462817 |
| Klasa artykułu | 11M |

Opis
Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi i mocnym stożkiem prowadzącym.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Zastosowanie:
Do otworów przelotowych wersja precyzyjna (parametry ISO) wg DIN 69.

do pogłębień pod śruby wg ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(DIN 963, 964, 965, 966).

wskazówka:

Wielk. 4,6x2,4 – nie jest ujęta w normie DIN.

Kąt stopnia pogłębiającego: 90 stopni

Liczba ostrzy Z: 3

pod śruby: M5

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|---|--------------|
| posuw f w stali < 500 N/mm ² | 0,12 mm/obr, |
| Ø czopu | 5,3 mm |
| Ø wiercenia wstępnego | 5,3 mm |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| Ø pogłębiacza | 10 mm |
| pod śruby | M5 |

| | |
|--|-------------------|
| Ø chwytu D _s | 10 mm |
| długość całkowita L | 80 mm |
| Wysokość stopni L ₁ 1. stopnia ze sfazowaniem | 5,5 mm |
| kąt wierzchołkowy | 90 stopni |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS E |
| norma | DIN 1866 A |
| chwyt | chwyt walcowy |
| Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz płaski |