

**Garant****Pogłębiacze stożkowe kształt C 60°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 25 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	150820 25
GTIN	4045197087256
Klasa artykułu	11M

## Opis

### Wykonanie:

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu głębokie nawiercanie przebiega łatwo i **bez karbów**, tak jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.

### Zastosowanie:

Do pogłębiania i okrawania bez karbów. Nadają się zwłaszcza do pogłębiania otworów pod gwinty i do wykonywania pogłębień przy prod. narzędzi i oprzyrządowania.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 6,3 mm

długość całkowita L: 71 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

posuw f w stali < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/obr,

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna	25 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	6,3 mm
posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/obr,
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
długość całkowita L	71 mm

Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 334
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy