

Garant**Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, HSS, dł. L / liczba zębów na cal: 575/8****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 171150 575/8 |
| GTIN | 4045197095329 |
| Klasa artykułu | 11R |

Opis**Wykonanie:**

GARANT – brzeszczot z szybko tnącej stali molibdenowej **HSS (DMo5)**. Dzięki stałej i wysokiej twardości oraz bardzo dużej ciągliwości osiągnięta jest **wysoka wydajność cięcia**, tzn. krótki czas cięcia przy dużej trwałości brzeszczotu. Precyzyjne rozwarście zębów gwarantuje proste cięcie.

wskazówka:

przeznaczone do pił Kasto (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią).
Ważne: należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkowania.

uzębienie: normalna

szerokość: 50 mm

Grubość: 2,5 mm

Ø otworu mocującego: 10,5 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Ø otworu mocującego | 10,5 mm |
| długość L | 575 mm |
| Grubość | 2,5 mm |
| szerokość | 50 mm |
| liczba zębów na cal | 8 |
| uzębienie | normalna |
| Materiał ostrza | HSS |
| Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się warunkowo | | |
| Al > 10% Si: | nadaje się warunkowo | | |
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się warunkowo | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |