

Garant**Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, HSS, dł. L / liczba zębów na cal: 550/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	171150 550/4
GTIN	4045197095251
Klasa artykułu	11R

Opis**Wykonanie:**

GARANT – brzeszczot z szybko tnącej stali molibdenowej **HSS (DMo5)**. Dzięki stałej i wysokiej twardości oraz bardzo dużej ciągliwości osiągnięta jest **wysoka wydajność cięcia**, tzn. krótki czas cięcia przy dużej trwałości brzeszczotu. Precyzyjne rozwarście zębów gwarantuje proste cięcie.

wskazówka:

przeznaczone do pił Kasto (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią).
Ważne: należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkowania.

uzębienie: normalna

szerokość: 45 mm

Grubość: 2,25 mm

Ø otworu mocującego: 10,5 mm

Opis techniczny

długość L	550 mm
liczba zębów na cal	4
Ø otworu mocującego	10,5 mm
szerokość	45 mm
Grubość	2,25 mm
uzębienie	normalna
Materiał ostrza	HSS
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły maszynowej

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		