



Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, bimetali, dł. L / liczba zębów na cal: 650/6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	171250 650/6
GTIN	7311518323349
Klasa artykułu	16D

Opis

Wykonanie:

BAHCO Bimetal – listwa zębowa ze stali szybko tnącej, z giętym brzeszczotem ze stali specjalnej, jest spawana próżniowo wiązką elektronów. Dzięki temu brzeszczoty uzyskują – przy najwyższej możliwej twardości zębów – **bardzo wysoką elastyczność i są bardzo odporne na złamania, nawet przy dużych posuwach.**

wskazówka:

przeznaczone do pił Kasto (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią).
Ważne: należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkowania.

uzębienie: normalna

szerokość: 50 mm

Grubość: 2,5 mm

Ø otworu mocującego: 10,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu mocującego	10,5 mm
Grubość	2,5 mm
długość L	650 mm
liczba zębów na cal	6
szerokość	50 mm
uzębienie	normalna
Materiał ostrza	bimetal
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły maszynowej

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		