

bimos

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z rolkami, niskie, Typ: ORANGE**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965432 ORANGE
------------------	---------------

GTIN	
------	--

Klasa artykułu	96J
----------------	-----

Opis**Wykonanie:**

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylenia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie. Siedzisko i oparcie z miękkiej pianki poliuretanowej. Łatwe w pielęgnacji, zmywalne, mocne i odporne na działanie słabych kwasów i ługów oraz na uszkodzenia mechaniczne.

Norma:**DIN 68877**

szerokość siedziska: 470 mm

Wysokość oparcia: 570 mm

zakres regulacji głębokości siedzenia: 420 - 480 mm

kolor tapicerki: czarny

Kolor taśmy: pomarańczowy

Opis techniczny

możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
synchroniczny układ mechaniczny	tak
wykonanie podstawy	zestaw rolek
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
podparcie lordozy (krążków międzykręgowych)	nie
kolor tapicerki	czarny
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
Seria	neonowy
materiał siedzenia	pianka poliuretanowa
Wysokość oparcia:	570 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia	420 - 480 mm
norma	DIN 68877
Regulacja pochylenia siedziska	tak
szerokość siedziska	470 mm
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	nie
materiał oparcia	pianka poliuretanowa
materiał podstawy	listwy bukowe tworzywo sztuczne
Kolor taśmy	pomarańczowy
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe z rolkami