

bimos

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z rolkami, niskie, Typ: BLUE**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

965432 BLUE

GTIN

Klasa artykułu

96J

Opis**Wykonanie:**

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylenia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie. Siedzisko i oparcie z miękkiej pianki poliuretanowej. Łatwe w pielęgnacji, zmywalne, mocne i odporne na działanie słabych kwasów i ługów oraz na uszkodzenia mechaniczne.

Norma:**DIN 68877**

szerokość siedziska: 470 mm

Wysokość oparcia: 570 mm

zakres regulacji głębokości siedzenia: 420 - 480 mm

kolor tapicerki: czarny

Kolor taśmy: niebieski

Opis techniczny

regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	nie
kolor tapicerki	czarny
materiał siedzenia	pianka poliuretanowa
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
materiał oparcia	pianka poliuretanowa
wykonanie podstawy	zestaw rolek
Wysokość oparcia:	570 mm
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
synchroniczny układ mechaniczny	tak
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
norma	DIN 68877
materiał podstawy	listwy bukowe tworzywo sztuczne
zakres regulacji głębokości siedzenia	420 - 480 mm
Regulacja pochyleń siedziska	tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
szerokość siedziska	470 mm
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
Seria	neonowy
podparcie lordozy (krążków międzykręgowych)	nie
Kolor taśmy	niebieski
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe z rolkami