

bimos

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z rolkami, niskie, Typ: BLUE**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

965438 BLUE

GTIN

Klasa artykułu

96J

Opis**Wykonanie:**

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylecia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie. Siedzenie i oparcie pokryte skórą syntetyczną, komfortowe i miękkie. Zmywalne i łatwe w pielęgnacji, niewrażliwe na działanie olejów i środków dezynfekcyjnych.

Norma:**DIN 68877**

szerokość siedziska: 470 mm

Wysokość oparcia: 570 mm

zakres regulacji głębokości siedzenia: 420 - 480 mm

kolor tapicerki: czarny

Kolor taśmy: niebieski

Opis techniczny

wykonanie podstawy

Stopka krzyżowa 5-ramienna

wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
materiał podstawy	listwy bukowe tworzywo sztuczne
podparcie lordozy	tak
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
synchroniczny układ mechaniczny	tak
kolor tapicerki	czarny
szerokość siedziska	470 mm
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	nie
materiał siedzenia	sztuczna skóra
Seria	neonowy
norma	DIN 68877
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
wykonanie podstawy	zestaw rolek
Wysokość oparcia:	570 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia	420 - 480 mm
Kolor taśmy	niebieski
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe z rolkami