

bimos

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z rolkami, niskie, Typ: ORANGE**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965438 ORANGE
------------------	---------------

GTIN	
------	--

Klasa artykułu	96J
----------------	-----

Opis**Wykonanie:**

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylenia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie. Siedzenie i oparcie pokryte skórą syntetyczną, komfortowe i miękkie. Zmywalne i łatwe w pielęgnacji, niewrażliwe na działanie olejów i środków dezynfekcyjnych.

Norma:**DIN 68877**

szerokość siedziska: 470 mm

Wysokość oparcia: 570 mm

zakres regulacji głębokości siedzenia: 420 - 480 mm

kolor tapicerki: czarny

Kolor taśmy: pomarańczowy

Opis techniczny

możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
--	-----

podparcie lordozy	tak
materiał podstawy	listwy bukowe tworzywo sztuczne
Wysokość oparcia:	570 mm
wykonanie podstawy	zestaw rolek
materiał siedzenia	sztuczna skóra
zakres regulacji głębokości siedzenia	420 - 480 mm
norma	DIN 68877
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
kolor tapicerki	czarny
szerokość siedziska	470 mm
Seria	neonowy
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	nie
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
synchroniczny układ mechaniczny	tak
Kolor taśmy	pomarańczowy
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe z rolkami