

bimos

**Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z rolkami, niskie, Typ: BLUE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

965444 BLUE

GTIN

Klasa artykułu

96J

**Opis****Wykonanie:**

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylecia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie. Siedzenie i oparcie z miękkim obiciem. Wygodne, odporne na zużycie i oddychające.

**Norma:****DIN 68877**

szerokość siedziska: 470 mm

Wysokość oparcia: 570 mm

zakres regulacji głębokości siedzenia: 420 - 480 mm

kolor tapicerki: czarny

Kolor taśmy: niebieski

**Opis techniczny**

podparcie lordozy

tak

szerokość siedziska	470 mm
materiał siedzenia	tkanina
Seria	neonowy
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
Wysokość oparcia:	570 mm
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
wykonanie podstawy	zestaw rolek
norma	DIN 68877
zakres regulacji głębokości siedzenia	420 - 480 mm
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	nie
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
materiał podstawy	listwy bukowe tworzywo sztuczne
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
kolor tapicerki	czarny
synchroniczny układ mechaniczny	tak
Kolor taśmy	niebieski
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe z rolkami