

bimos

**Obrotowe krzesło warsztatowe neonowe, pokryte tkaniną, z rolkami, niskie, kolor: GREY****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965444 GREY
GTIN	4016849529875
Klasa artykułu	96J

**Opis****Wykonanie:**

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylecia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie.

Siedzenie i oparcie z miękkim obiciem. Wygodne, odporne na zużycie i oddychające.

**Norma:****DIN 68877****Wyp. dodatkowe:**

Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para nr 965455.

**Opis techniczny**

wykonanie podstawy	zestaw rolek
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	nie

podparcie lordozy	tak
kolor tapicerki	czarny
Wysokość oparcia:	570 mm
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
norma	DIN 68877
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
Seria	neonowy
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
szerokość siedziska	470 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia	420 - 480 mm
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
materiał siedzenia	tkanina
synchroniczny układ mechaniczny	tak
Kolor taśmy	szare
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	450 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe