

bimos

**Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z rolkami, niskie, Typ: GREY****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

965450 GREY

GTIN

Klasa artykułu

96J

**Opis****Wykonanie:**

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylecia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie.

Tapicerka Supertec jest komfortowa, miękka i oddychająca, a także niezwykle wytrzymała, łatwa do czyszczenia i odporna na ślizganie. Dzięki swojej budowie łączy zalety tkaniny i pianki poliuretanowej.

**Norma:****DIN 68877**

szerokość siedziska: 470 mm

Wysokość oparcia: 570 mm

zakres regulacji głębokości siedzenia: 420 - 480 mm

kolor tapicerki: czarny

Kolor taśmy: szare

**Opis techniczny**

wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	nie
synchroniczny układ mechaniczny	tak
podparcie lordozy	tak
norma	DIN 68877
materiał podstawy	listwy bukowe tworzywo sztuczne
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
Wysokość oparcia:	570 mm
Seria	neonowy
wykonanie podstawy	zestaw rolek
szerokość siedziska	470 mm
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
zakres regulacji głębokości siedzenia	420 - 480 mm
kolor tapicerki	czarny
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
Kolor taśmy	szare
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe z rolkami