



## Brzeszczoty do pił mech., Ko-Bi3, dł. L / liczba zębów na cal: 400/10



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 171550 400/10 |
| GTIN             | 4045197346933 |
| Klasa artykułu   | 16E           |

### Opis

#### Wykonanie:

**KOMET Bimetal** – wierzchołki zębów z HSS-M3, grzbiet brzeszczotu ze stali sprężynowej. Duża wydajność skrawania i posuwu. Odporne na złamanie, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

#### wskazówka:

brzeszczoty **KOMET** ze stali HSS. Inne wykonania, jak np. „VP 7” (kąt natarcia 7°, uzębienie Vario) i P 13 (kąt natarcia 13° – specjalnie dla stali nierdzewnych), możliwość dostawy na zamówienie, w krótkim terminie.

szerokość: 32 mm

Grubość: 1,6 mm

Ø otworu mocującego: 8,5 mm

### Opis techniczny

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| długość L                 | 400 mm |
| liczba zębów na cal       | 10     |
| Ø otworu mocującego       | 8,5 mm |
| Grubość                   | 1,6 mm |
| szerokość                 | 32 mm  |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | Ko-Bi3 |

