

**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe,, Ø chwytu DS: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278024 25
GTIN	4062406381677
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029 – 278036.

Opis techniczny

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	25 mm
$t_{maks.}$ obróbka wewnętrzna	5 mm
długość całkowita L	200 mm
śruba	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Przesunięcie osi L_3	12 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	50 mm
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
Ø chwytu D_s	25 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

