

**Garant****Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty wzmocnione, lewe, szerokość skrawania W: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274120 8
GTIN	4062406384456
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Uchwyty nr 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 (rozm. 1 do szerokości wcinania 3 mm – 6 mm oraz rozm. 2 do szerokości wcinania 8 mm) należy zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

maksymalna głębokość podcięcia  $t_{maks.}$ : 50 mm

**Opis techniczny**

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	50 mm
Szerokość skrawania W	8 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki

