

**Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, prawe, Typ: SET06****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260390 SET06
GTIN	4062406386207
Klasa artykułu	29W

Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
długość całkowita L	110 mm
długość całkowita L	125 mm
długość główki L ₁	22 mm
długość główki L ₁	27 mm
długość główki L ₁	33 mm
wysokość mocowania L ₂	7 mm
wysokość mocowania L ₂	9 mm
wysokość mocowania L ₂	11 mm
Przesunięcie osi L ₃	4 mm

Przesunięcie osi L ₃	6 mm
Przesunięcie osi L ₃	7 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	8 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	11 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	13 mm
Szerokość szyjki L ₄	6 mm
Szerokość szyjki L ₄	8 mm
Szerokość szyjki L ₄	10 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 0602..
kod ISO uchwytu	A0608H SCLCR06
kod ISO uchwytu	A0810J SCLCR06
kod ISO uchwytu	A1012K SCLCR06
śruby mocujące	269028 7
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki