



Pogłębiacze kombinowane płaskie, Wielkość / Ø pogłębiacza: 01/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	156730 01/5
GTIN	4033591011632
Klasa artykułu	16C

Opis

Wykonanie:

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. **Łatwe do ostrzenia.** Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

Zastosowanie:

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,
do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą.

Materiał ostrza

 ; HSS

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

Liczba ostrzy Z: 2

długość robocza: 12 mm

Ø chwytu: 7 mm

Opis techniczny

Ø pogłębienia	5 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu	7 mm
długość robocza	12 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

chłodzenie wewnętrzne

tak