

Garant**RPKW10T3MOT, HB7605, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212038 HART
GTIN	4062406390334
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że a_p nie przekroczy 2,5 mm.

posuw f_z na ząb: 0,25 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RPKW10T3MOT

typ: HART

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RPKW10T3MOT
typ	HART
Gatunek	HB7605
posuw f_z na ząb	0,25 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

