

Garant**Czopy do pogłębiaczy płaskich, Ø a x Ø d: 10X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156620 10X22
GTIN	4045197088369
Klasa artykułu	11M

Opis

Czopy do pogłębiaczy płaskich 10X22 mm Ø chwytu D_s: 10 mm
pod śruby: M20
do otworów: otwór przelotowy średni
odpowiednie do pogłębiaczy o Ø: 26 mm
odpowiednie do pogłębiaczy o Ø: 30 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	10 mm
pod śruby	M20
Ø czopu d	22 mm
do otworów	otwór przelotowy średni
odpowiednie do pogłębiaczy o Ø	26 mm
odpowiednie do pogłębiaczy o Ø	30 mm
norma	DIN 1868
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski