

Garant

Pogłębiacze płaskie wg DIN, do otworów przelotowych, bez powłoki, Ø pogłębiacza × Ø czopu: 24X15,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	156120 24X15,5
GTIN	4045197087867
Klasa artykułu	11M

Opis

Wykonanie:

Rowki śrubowe. Ø czopu jest dopasowana do następujących zastosowań:

f – do otworów przelotowych, jakość **dokładna** wg DIN ISO 273.

m – do otworów przelotowych, jakość **średnia** wg DIN ISO 273.

Zastosowanie:

do pogłębień pod łby śrub z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912,
6912, 7984 i walcowe łby śrub z rowkiem wg ISO 1207 (DIN 84).

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chwyt: MK 2-3

Liczba ostrzy Z: 3

pod śruby: M14

dla stopnia jakości otworu: m

długość całkowita L: 162 mm

chwyt stożkowy: 2

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,16 mm/obr,
pod śruby	M14
Ø czopu	15,5 mm
Ø pogłębiacza	24 mm
Liczba ostrzy Z	3

Ø wiercenia wstępnego	15,5 mm
dla stopnia jakości otworu	m
długość całkowita L	162 mm
chwyt stożkowy	2
Wysokość stopni L ₁ 1. stopnia ze sfazowaniem	30 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	Norma zakładowa
chwyt	MK 2-3
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski