

**Garant****Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,, Ø wiertła: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	787070 4
GTIN	4062406390853
Klasa artykułu	71C

**Opis****Wykonanie:**

Wiertło uniwersalne z **wyjątkowo ostrą płytką z węglików spiekanych** do wykonywania precyzyjnych otworów w różnych materiałach. Obszerny rowek wiórowy zapewnia **szybkie odprowadzanie zwiercin i wiórów**. Chwyt ze specjalnej, ulepszonej ciepłnie stali.

**Zastosowanie:**

Do wiercenia w różnych materiałach, również w trakcie jednej operacji:

- **cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne.**
- **płytki, ceramika, marmur, szkło.**
- **Metal i połączenia materiałów w trakcie jednej operacji, np. podczas montażu okien lub zbrojenia betonu.**

**wskazówka:**

- **Uwaga: Stosować tylko do wierceń nieударowych!**
- **Wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów przy jednym ładowaniu akumulatora.**

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 50 mm

długość całkowita: 85 mm

**Opis techniczny**

Ø wiertła	4 mm
długość całkowita	85 mm
długość linii śrubowej	50 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	chwyt walcowy
Rodzaj produktu	Wiertło uniwersalne