

Garant**Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,, Ø wiertła: 5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 787070 5 |
| GTIN | 4062406390860 |
| Klasa artykułu | 71C |

Opis**Wykonanie:**

Wiertło uniwersalne z **wyjątkowo ostrą płytką z węglików spiekanych** do wykonywania precyzyjnych otworów w różnych materiałach. Obszerny rowek wiórowy zapewnia **szybkie odprowadzanie zwiercin i wiórów**. Chwył ze specjalnej, ulepszonej ciepłnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w różnych materiałach, również w trakcie jednej operacji:

- **cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne.**
- **płytki, ceramika, marmur, szkło.**
- **Metal i połączenia materiałów w trakcie jednej operacji, np. podczas montażu okien lub zbrojenia betonu.**

wskazówka:

- **Uwaga: Stosować tylko do wierceń nieударowych!**
- **Wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów przy jednym ładowaniu akumulatora.**

chwył: chwył walcowy

długość linii śrubowej: 50 mm

długość całkowita: 85 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-------|
| długość całkowita | 85 mm |
| długość linii śrubowej | 50 mm |
| Ø wiertła | 5 mm |
| Materiał ostrza | HM |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Zastosowanie z udarem / bez udaru | wiercenie bez udaru |
| chwyt | chwyt walcowy |
| Rodzaj produktu | Wiertło uniwersalne |