

Garant**Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,, Ø wiertła: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	787070 10
GTIN	4062406390891
Klasa artykułu	71C

Opis**Wykonanie:**

Wiertło uniwersalne z **wyjątkowo ostrą płytką z węglików spiekanych** do wykonywania precyzyjnych otworów w różnych materiałach. Obszerny rowek wiórowy zapewnia **szybkie odprowadzanie zwiercin i wiórów**. Chwył ze specjalnej, ulepszonej ciepłnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w różnych materiałach, również w trakcie jednej operacji:

- **cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne.**
- **płytki, ceramika, marmur, szkło.**
- **Metal i połączenia materiałów w trakcie jednej operacji, np. podczas montażu okien lub zbrojenia betonu.**

wskazówka:

- **Uwaga: Stosować tylko do wierceń nieudarowych!**
- **Wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów przy jednym ładowaniu akumulatora.**

chwył: chwył walcowy

długość linii śrubowej: 80 mm

długość całkowita: 120 mm

Opis techniczny

długość linii śrubowej	80 mm
długość całkowita	120 mm
Ø wiertła	10 mm
Materiał ostrza 	HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	chwyt walcowy
Rodzaj produktu	Wiertło uniwersalne