

**Garant****Pogłębiacze płaskie bez czopów, Ø pogłębiacza: 26 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156520 26
GTIN	4045197088055
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

Wielostrzowe pogłębiacze z rowkami skrętnymi i otworem od strony czołowej do osadzania różnych czopów prowadzących. Czop jest mocowany w pogłębiaczu za pomocą śruby.

**Zastosowanie:**

Dzięki wymiennym czopom prowadzącym **jednego** pogłębiacza można używać do **wielu** otworów wstępnych o różnych średnicach.

**wskazówka:**

Wymiary odnoszą się do śrub wg DIN 912, 6912, 7984 i ISO 1207. Jeden pogłębiacz z odpowiednimi czopami prowadzącymi może być użyty również do innych wielkości śrub lub do wykonania pogłębień stopniowych.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chwyt: MK 2-3

pod śruby: M16

Ø otworu a: 8 mm

długość bez stożka: 180 mm

chwyt stożkowy: 3

posuw f w stali < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø otworu a	8 mm
posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/obr,
długość bez stożka	180 mm
pod śruby	M16

Ø pogłębienia	26 mm
chwyt stożkowy	3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 375
chwyt	MK 2-3
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski