



Oprawki pogłębiaczy płaskich kombinowanych, Wielkość / wielkość chwytu: 1MK2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	156720 1MK2
GTIN	4033591011489
Klasa artykułu	16C

Opis

Wykonanie:

Tylko 4 wielkości oprawek pogłębiaczy obejmują zakres od 5 do 66 mm (do 85 mm dostawa od producenta). Pogłębiacze i czopy prowadzące o tej samej wielkości mogą być dowolnie kombinowane, czopy prowadzące mogą być wymieniane bez demontowania pogłębiacza. Hartowane i szlifowane. Pogłębiacz i stożek zaciskane są śrubami, dodatkowo pogłębiacz zabezpieczony jest kołkiem.

Zastosowanie:

Do pogłębień wg DIN, jak też przy odpowiedniej kombinacji czopu i pogłębiacza do wykonywania otworów stopniowych albo pogłębień ponadnormatywnych.

Do stopniowych otworów przelotowych dostarczane są wiertła prowadzące o 2 długościach, otwory mogą być więc wykonywane bez wstępnego wiercenia.

wskazówka:

Pogłębiacze z pilotem prowadzącym **z powłoką TiN** dostarczane na zamówienie. Zwłaszcza do obróbki żeliwa szarego, mosiądzu i stali chromowo-niklowych można zaoferować **wykonanie z węglików spiekanych**.

zakres pogłębiania: 14 - 27,5 mm

Ø H7 otworu: 14 mm

długość otworu: 20 mm

Ø zewnętrzna: 24 mm

długość a: 55 mm

długość b: 61 mm

Opis techniczny

długość b	61 mm
-----------	-------

długość a	55 mm
długość otworu	20 mm
Ø H7 otworu	14 mm
zakres pogłębiania	14 - 27,5 mm
Ø zewnętrzna	24 mm

Akcesoria

Zestawy pogłębiaczy płaskich w drewnianym stojaku Wielkość / wielkość chwytu 1MK2	156700 1MK2
--	-------------