



## Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalny, Wielkość uchwytu: 12 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy

290090 12

GTIN

Klasa artykułu

29H

### Opis

#### Wykonanie:

**konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.**

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 15 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 6 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 6 mm

do  $\varnothing$  zagłębienia radełka  $d_3$ : 11 mm

zakres roboczy: 3 - 40 mm

Sworzeń: 299925 1

### Opis techniczny

szerokość chwytu

12 mm

do  $\varnothing$  zagłębienia radełka  $d_3$ 

11 mm

wysokość chwytu	12 mm
do szerokości radełkowania b	6 mm
Tarcza obrotowa	299927 1
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	15 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
zakres roboczy	3 - 40 mm
Sworzeń	299925 1
kierunek skrawania	lewo i prawo
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

## Akcesoria

Tarcza obrotowa	299903
Sworzeń z kołnierzem Typ 1	299925 1
Tarcza obrotowa Typ 1	299927 1
Sworzeń z kołnierzem	299901