



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalny, Wielkość uchwytu: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

290090 10

GTIN

Klasa artykułu

29H

Opis

Wykonanie:

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 6 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

do \varnothing zagłębienia radełka d_3 : 11 mm

zakres roboczy: 3 - 40 mm

Sworzeń: 299925 1

Opis techniczny

wysokość chwytu

10 mm

do \varnothing zagłębienia radełka d_3

11 mm

Sworzeń	299925 1
zakres roboczy	3 - 40 mm
do Ø radełkowania d ₁	15 mm
szerokość chwytu	12 mm
do otworów radełek Ø d ₂	6 mm
do szerokości radełkowania b	6 mm
Tarcza obrotowa	299927 1
kierunek skrawania	lewo i prawo
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Tarcza obrotowa	299903
Sworzeń z kołnierzem Typ 1	299925 1
Tarcza obrotowa Typ 1	299927 1
Sworzeń z kołnierzem	299901