



Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość chwytu: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290039 16
GTIN	
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 4 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 4 mm

zakres roboczy: 6 - 60 mm

oś krążka: 299911 4

Opis techniczny

do \varnothing radełkowania d_1	15 mm
zakres roboczy	6 - 60 mm
szerokość chwytu	16 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
oś krążka	299911 4
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
wysokość chwytu	16 mm

dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania