



Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290041 20
GTIN	
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.

wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR45°

do \varnothing radełkowania d_1 : 20 mm

do szerokości radełkowania b : 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

zakres roboczy: 10 - 110 mm

oś krążka: 299911 3

Opis techniczny

oś krążka	299911 3
zakres roboczy	10 - 110 mm
do szerokości radełkowania b	8 mm
wysokość chwytu	20 mm
szerokość chwytu	20 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm

do Ø radełkowania d ₁	20 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego ECO Typ 20	290050 20
---	-----------