

**Frezy ECO do radełkowania prawe, Wielkość chwytu: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290039 12
GTIN	4030741290442
Klasa artykułu	29H

Opis**Wykonanie:**

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

Opis techniczny

do \varnothing radełkowania d_1	15 mm
szerokość chwytu	12 mm
oś krążka	299911 4
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
zakres roboczy	6 - 60 mm
wysokość chwytu	12 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
dla profilu radełkowania	RBR 2×BL
dla profilu radełkowania	RBL 2×BR
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR

dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania