



## Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 12 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290036 12
GTIN	
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

#### wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RBL 1×BR

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 10; 15 mm

do szerokości radełkowania b: 4 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 4 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

oś krążka: 299911 2

### Opis techniczny

oś krążka	299911 2
zakres roboczy	3 - 50 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
wysokość chwytu	12 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	10; 15 mm
szerokość chwytu	12 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe

dla profilu radełkowania	RBR 1×BL
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania